




SCHEDA TECNICA



## WKR

### Addolcitori a resine con scambio ionico a comando temporizzato con attacchi 2"

La valvola selezionata per questi addolcitori elettronici a comando temporizzato per grandi portate garantisce le migliori prestazioni nel tempo. Bombola in vetroresina; con resine ad uso alimentare e valvola a 9 cicli con timer elettronico; vasca salamoia in polietilene completa di griglia di fondo, pozzetto e valvola salamoia. Con l'abbinamento del contatore idoneo alla valvola (venduto separatamente) l'addolcitore può essere gestito anche a volume.

#### Caratteristiche tecniche generali

PRESSIONE MINIMA	1,5 Bar
PRESSIONE MASSIMA	8,5 Bar
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	230 VAC - 50 Hz
ASSORBIMENTO	50 Watt / 60 Hz
IN / OUT	2"
BOMBOLA	Polietilene alimentare rivestito con fibra di vetro e resina epossidica
RESINA	Cationica ad alto potere di scambio

MODELLO	ATTACCHI Ø	CONTENUTO RESINE LT	CICLO MC X °F	CICLO MAX MC X °F	CONSUMO SALE X RIG. KG	PORTATA MC/H	CAPACITÀ TINO SALAMOIA LT	DIMENSIONE BOMBOLA AXB	DIMENSIONI TINO SALAMOIA MM
WKR-100	2"	100	600	700	15	9	190	1945 X 369	1123 X 565
WKR-150	2"	150	900	1050	22	10	190	1928 X 406	1123 X 565
WKR-200	2"	200	1200	1400	30	13	340	2200 X 469	1200 X 723
WKR-250	2"	250	1500	1750	38	15	340	1910 X 541	1200 X 723
WKR-350	2"	350	2100	2450	52	17	460	2200 X 615	1196 X 833
WKR-450	2"	450	2700	3150	67	22	670	2180 X 767	1196 X 973
WKR-550	2"	550	3300	3835	82	26	920	2180 X 767	1206 X 1123
WKR-800	2"	800	4800	5600	120	40	920	2610 X 1085	1206 X 1123
WKR-1000	2"	1000	6000	7000	150	50	920	2595 X 1218	1206 X 1123

#### Accessori

MODELLO	DESCRIZIONE
KIT STERIL-SOFT*	Dispositivo automatico disinfezione resine fino a WKR-450
KIT STERILSOFT 2	Dispositivo automatico disinfezione resine da WKR-550
CONTATORE CLACK-2	Contatore volumetrico 2"

\*utilizzo subordinato al regolamento UE 528/2012