




SCHEDA TECNICA



WKRD

Addolcitori duplex a resine con scambio ionico a comando volumetrico con attacchi da 2"

Addolcitori duplex elettronici a comando volumetrico alternato per grandi portate. Bombole in vetroresina; con resine ad uso alimentare e valvola a 9 cicli con timer elettronico; vasche salamoia in polietilene completa di griglia di fondo, pozzetto e valvola salamoia.

Caratteristiche tecniche generali

| | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| PRESSIONE MINIMA | 1,5 Bar |
| PRESSIONE MASSIMA | 8,5 Bar |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA | 230 VAC - 50 Hz |
| ASSORBIMENTO | 50 Watt / 60 Hz |
| IN / OUT | 2" |
| BOMBOLA | Polietilene alimentare rivestito con fibra di vetro e resina epossidica |
| RESINA | Cationica ad alto potere di scambio |

| MODELLO | ATTACCHI Ø | CONTENUTO RESINE LT (2X) | CICLO MAX MC X °F (2X) | CICLO MC X °F (2X) | CONSUMO SALE X RIG. KG | PORTATA MC/H | CAPACITÀ TINO SALAMOIA LT (2X - CAD) | DIMENSIONE BOMBOLA AXB (2X) | DIMENSIONI TINO SALAMOIA MM (2X) |
|-----------|------------|--------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| WKRD-100 | 2" | 100 | 600 | 700 | 15 | 9 | 190 | 1945 X 369 | 1123 X 565 |
| WKRD-150 | 2" | 150 | 900 | 1050 | 22 | 10 | 190 | 1928 X 406 | 1123 X 565 |
| WKRD-200 | 2" | 200 | 1200 | 1400 | 30 | 13 | 340 | 2200 X 469 | 1200 X 723 |
| WKRD-250 | 2" | 250 | 1500 | 1750 | 38 | 15 | 340 | 1910 X 541 | 1200 X 723 |
| WKRD-350 | 2" | 350 | 2100 | 2450 | 52 | 17 | 460 | 2200 X 615 | 1196 X 833 |
| WKRD-450 | 2" | 450 | 2700 | 3150 | 67 | 22 | 670 | 2180 X 767 | 1196 X 973 |
| WKRD-550 | 2" | 550 | 3300 | 3850 | 82 | 26 | 920 | 2180 X 767 | 1206 X 1123 |
| WKRD-800 | 2" | 800 | 4800 | 5600 | 120 | 28 | 920 | 2255 X 919 | 1206 X 1123 |
| WKRD-1000 | 2" | 1000 | 6000 | 7000 | 150 | 28 | 920 | 2580 X 920 | 1206 X 1123 |

Accessori

| MODELLO | DESCRIZIONE |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| KIT STERIL DUPLEX* | Dispositivo automatico disinfezione resine fino a WKRD-450 |
| KIT STERIL-DUPLEX 2 | Dispositivo automatico disinfezione resine da WKRD-550 |

*utilizzo subordinato al regolamento UE 528/2012